



## Presstång för ändhylsor, för ledararea: 16mm<sup>2</sup>



### Beställningsdata

Ordernummer	729402 16
GTIN	4003773040668
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd tångkropp. Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Käftar med urtag för pressning av ändhylsor enligt DIN 46228.

Plastklädda handtag.

### Teknisk beskrivning

Antal fickor	9
för ledararea	0,25 - 16 mm <sup>2</sup>
totallängd	180 mm
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialverktygsstål, smitt och oljehärdat
Yta	polerad
Produktslag	Presstång