



## Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 2tum



### Beställningsdata

Ordernummer	815000 2
GTIN	4018754241897
Artikelklass	83A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Stomme** av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

#### Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Vid avskärning valsas den yttre graden automatiskt in. Efter snittet kan gängen skäras direkt.

skärtrissans Ø: 32 mm

skärtrissans bredd: 19 mm

skärtrissans hål: 9 mm

för rörytter-Ø: 1/8 – 2 tum

### Teknisk beskrivning

skärtrissans bredd	19 mm
skärtrissans Ø	32 mm
för rörytter-Ø	1/8 – 2 tum
skärtrissans hål	9 mm
Antal styrrullar	2
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Rörkapare

## Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54 mm	814920 54
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Lös skärtrissaför stålrör för rörkapare 2 tum	815200 2
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54E mm	814920 54E