



## Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, Classic isolerad, krysspårstorlek: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	668380 3
GTIN	7610733064502
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

**Smalt handtag** med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.

**Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

### Teknisk beskrivning

klinglängd	150 mm
för skruv-Ø	5,3–7,2 mm
krysspårstorlek	3
totallängd	270 mm
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

