



## Presstång för ändhylsor VDE-isolerad, för ledararea: 2,5mm<sup>2</sup>



### Beställningsdata

Ordernummer	729405 2,5
GTIN	4003773071754
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd tångkropp. Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Käftar med urtag för pressning av ändhylsor enligt DIN 46228.

Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Isolerad upp till 1000 V enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201.**

### Teknisk beskrivning

för ledararea	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
totallängd	145 mm
Antal fickor	4
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktygsstål, smitt och oljehärdat
Yta	polerad
Produktslag	Presstång

