



Elektrikerskruvdragarsats för Pozidriv, Classic isolerad, Antal skruvmejslar: 3



Beställningsdata

Ordernummer	668381 3
GTIN	7610733064519
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Smalt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

leveransinnehåll:

vardera 1 mejsel nr 668380: storlek 1; 2; 3

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	3
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, Classicisolerad krysspårstorlek 1	668380 1
Skruvhållare Typ 2	666425 2
Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, Classicisolerad krysspårstorlek 3	668380 3
Skruvhållare Typ 3	666425 3
Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, Classicisolerad krysspårstorlek 2	668380 2