



## Installationstång VDE-isolerad, totallängd: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	728787 200
GTIN	4003773075097
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Flerfunktionell tång för elinstallationer med skruvad led för precis och spelfri funktion.

- **Fasthållning av platta och runda föremål.**
- **Böjning av trådar och kopparledare.**
- **Gradning och utvidgning av infällda dosor.**
- **Kapning av kopparkablar upp till  $\varnothing$  15 mm ( $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).**
- **Avisolering av kopparledare 0,75 till  $1,5 \text{ mm}^2$  och  $2,5 \text{ mm}^2$ .**
- **Pressning av ändhylsor 0,5 till  $2,5 \text{ mm}^2$ .**

Skänklar med grepphylsor, isolerade **upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Material:

Specialverktogsstål, förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet max $\varnothing$	15 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Avisolering för ledar- $\varnothing$	0,7 – $1,5 \text{ mm}^2$
Avisolering för ledar- $\varnothing$	$2,5 \text{ mm}^2$
för ändhylsor	0,5 – $2,5 \text{ mm}^2$
vikt	280 g

Led	skruvad
med retur fjäder	nej
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
Produktslag	Multifunktionstång