



Presstång för ändhylsor VDE-isolerad, för ledararea: 16mm²



Beställningsdata

Ordernummer	729405 16
GTIN	4003773072003
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd tångkropp. Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Käftar med urtag för pressning av ändhylsor enligt DIN 46228.

Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerad upp till 1000 V enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201.

Teknisk beskrivning

Antal fickor	9
för ledararea	0,25 - 16 mm ²
totallängd	180 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktygsstål, smitt och oljehärdat
Yta	polerad
Produktslag	Presstång

