

LOCTITE**Gängsäkringsmedel, 50 ml, tillverkarens beteckning: 243_EGFD**

Beställningsdata

Ordernummer	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Medelstarkt, fungerar som skruvsäkring och tätar samtidigt.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	LOCTITE 243
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken

minimalt lossningsmoment	26 Nm
för gängstorlek M upp till	M36
Flampunkt	93 °C
Färg	blå
lämpligt för material	metall
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Egenskap	tixotrop
Egenskap	tätande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	vibrationstålig
Egenskap	oljetolerant
Egenskap	förhindrar hopskärning
Form	flytande
temperaturområde	-55 - 180 °C
Kemisk bas	Dimetakrylatester
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Påfyllningsvolym	50 ml
fullhärdat efter	2 h
handfast efter	10 min
Dynamisk viskositet	1300 - 3000 mPas
Demontering	med normala verktyg
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Densitet	1,15 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Gängsäkringsmedel

