



Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, Classic isolerad, krysspårstorlek: 2



Beställningsdata

Ordernummer	668380 2
GTIN	7610733064496
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Smalt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

krysspårstorlek	2
för skruv-Ø	3,1 – 5,2 mm
totallängd	205 mm
klinglängd	100 mm
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

