

RIDGID**Röravskärare rostfritt stål/koppar****Beställningsdata**

Ordernummer	819475
GTIN	95691318039
Artikelklass	83R

Beskrivning**Utförande:**

Stabil konstruktion för mycket stora påkänningar och exakta snitt med 6 resp. 12 styrrullar. Extremt snabbt och kraftbesparande arbete tack vare **kullagrade styrrullar och skärtrissa**. Inklusive extra skärtrissa.

Användningsdata:

Speciellt för kapning av rostfria och förzinkade C-Stahl-rör(godstjocklek upp till 3 mm), men även för aluminium och kopparrör.

skärtrissans Ø: 22 mm

skärtrissans bredd: 8 mm

skärtrissans hål: 8 mm

för rörytter-Ø: 6 - 65 mm

Teknisk beskrivning

skärtrissans hål	8 mm
skärtrissans Ø	22 mm
skärtrissans bredd	8 mm
för rörytter-Ø	6 - 65 mm
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Kullagerrullset 6 delar	819479
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54E mm	814920 54E
Sats med lösa skärtrissor, 2 delar	819480
Rullbultset 2 delar	819478
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54 mm	814920 54
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Hjulbultar	819477