



Röravskärare med spärrfunktion



Beställningsdata

Ordernummer	819370
GTIN	95691325730
Artikelklass	83R

Beskrivning

Utförande:

2 – i – 1 miniröravskärare med **spärrfunktion**. Lätt och ergonomiskt spärrskaft av pressgjutet aluminium. Den inbyggda miniröravskäraren kan användas även utan spärrskaft.

Användningsdata:

Extremt användarvänligt arbete i kombination med spärrskaftet, speciellt på svåråtkomliga ställen. För kapning av koppar-, aluminium- och mässingsrör.

skärtrissans \varnothing : 19 mm

skärtrissans bredd: 3 mm

skärtrissans hål: 4,8 mm

för rörtter- \varnothing : 6 - 28 mm

Teknisk beskrivning

skärtrissans hål	4,8 mm
skärtrissans \varnothing	19 mm
för rörtter- \varnothing	6 - 28 mm
skärtrissans bredd	3 mm
Antal styrrullar	2
Antal skärtrissor	1
lämplig för rörmaterial	Koppar
lämplig för rörmaterial	Mässing

lämplig för rörmaterial	Aluminium
med spärrfunktion	ja
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Hjulbultar	819476
Lös skärtrissa	819375
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Rullbultset 2 delar	819478
Hjulbultar	819477
Hjulbultar	819376
Rullbultar	819377
Reservrullset 2 delar	819378