

PICARD**Smideshammare SecuTec® med skyddshylsa, vikt utan skaft: 1500g****Beställningsdata**

Ordernummer	750115 1500
GTIN	4016671028003
Artikelklass	76D

Beskrivning**Utförande:**

Med **hickoryskaft**, rundad form, lackerad.

Sänksmitt hammarhuvud med måttnoggrann slipning. Noggrant härdade och anlöpta. Huvudet lackerat, slag och pen blanka.

Säkerhetshammare SecuTec® med skyddshylsa av stål, säkrad med krage och **PICARD kilskruv** (kraften som krävs för att lossa hammarhuvudet är flera gånger högre än värdet enligt DIN-normen).

Norm:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Material:

Specialverktøgsstål.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 751680.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 750110

Teknisk beskrivning

skaftlängd	380 mm
vikt utan skaft	1500 g
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Hamarskaft SecuTec® av hickory med skyddshylsa och kilskruv skaftlängd 380 mm

751680 380