

**PICARD****Smideshammare SecuTec® med skyddshylsa, vikt utan skaft: 2000g****Beställningsdata**

Ordernummer	750115 2000
GTIN	4016671028010
Artikelklass	76D

**Beskrivning****Utförande:**

Med **hickoryskaft**, rundad form, lackerad.

Sänksmitt hammarhuvud med måttnoggrann slipning. Noggrant härdade och anlöpta. Huvudet lackerat, slag och pen blanka.

**Säkerhetshammare SecuTec®** med skyddshylsa av stål, säkrad med krage och **PICARD kilskruv** (kraften som krävs för att lossa hammarhuvudet är flera gånger högre än värdet enligt DIN-normen).

**Norm:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Material:**

Specialverktøgsstål.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 751680.

**OBS!:**

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 750110

**Teknisk beskrivning**

skaftlängd	400 mm
vikt utan skaft	2000 g
Produktslag	Hammare

---

## Tillbehör

Hamarskaft SecuTec® av hickory med skyddshylsa och kilskruv skaftlängd 400 mm

---

751680 400