



Liten röravskärare



Beställningsdata

Ordernummer	818500
GTIN	4018754035885
Artikelklass	83A

Beskrivning

Utförande:

Stomme av specialstål, sänksmidd, förkromad. Breda styrrullar för snitt med exakta vinklar. Lättgående spindel för inställning av eggdiametern. Handtag med inbyggd invändig rörfräs.

Användningsdata:

Universalverktyg för kapning av **koppar-, aluminium-, mässings- och hårdplaströr** samt **tunnväggiga rör i stål/rostfritt**.

Reservdel:

Reservbult nr 818700 för skärtrissa, reservrulle nr 818800.

skärtrissans Ø: 20 mm

skärtrissans bredd: 6 mm

skärtrissans hål: 4,8 mm

för rörytter-Ø: 3 - 35 mm

Teknisk beskrivning

skärtrissans bredd	6 mm
skärtrissans Ø	20 mm
skärtrissans hål	4,8 mm
för rörytter-Ø	3 - 35 mm

Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Rulle	818800
Lös skärtrissa	818600
Rullbultar	818700