

**Sats med inv. skärhållare stål utan IK, Höger, Typ: SET09****Beställningsdata**

Ordernummer	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Utan invändig kylning.

leveransinnehåll:

I plastväska.

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	S20R SCLCR09
ISO-kod hållare	S25R SCLCR09
ISO-kod hållare	S16Q SCLCR09
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	20 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	28 mm

Spännhöjd L ₂	15 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Mittförskjutning L ₃	10,7 mm
Mittförskjutning L ₃	10,5 mm
Mittförskjutning L ₃	14,5 mm
totallängd L	180 mm
totallängd L	200 mm
totallängd L	200 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500