



Elektroniskt testinstrument för momentnycklar "ProTest", maximalt vridmoment: 1500Nm



Beställningsdata

Ordernummer	654460 1500
GTIN	5060922231314
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

- Robust hus av aluminiumgjutgods.
- Stor LCD-display.
- Enkel att manövrera – direktval av provningsmetod via knappsats med bildsymboler.
- Användarspecifik förinställning av Målvridmoment med övre och undre toleranser; akustisk eller optisk signal (tre lysdioder) när Målvridmoment uppnås eller överskrids.
- 3 tillämpningslägen: Kontinuerlig, Lastdetekteringssensorn och visning av toppvärde.

Fördel:

- Kontroll enligt DIN EN ISO 6789; användaren behöver endast ange målvärdet – resten sköter instrumentet.
- Displaymeddelanden på elva språk.
- Kontroll kan ske både i vågrätt och lodrätt läge.
- Display och mätvärdesgivare kan tas isär.

Användningsdata:

För inställning och kalibrering av högerdragande momentverktyg.

leveransinnehåll:

Mätvärdesgivare, display, nätaggreat, RS-232C-anslutningskabel för PC resp. skrivare, två fästsruvar och fyrkantsadapter i robust väska, **inklusive UKAS kalibreringscertifikat höger.**

OBS!:

Vägghållare under nr 654462.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	1500 Nm
mätgivare höjd	100 mm
fyrkantadapter	3/4 tum
mätområde	30 - 1500 Nm
visarens bredd	185 mm
mätgivare djup	185 mm
visarens djup	104 mm
vikt	7,3 kg
mätgivare bredd	106 mm
visarens höjd	128 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±0,5 %
Energiförsörjning	Nätdriven
Dragriktning	Högerdragning
datautgång	RS232C-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

Tillbehör

Vägghållare för ProTest	654462
-------------------------	--------