

Garant**Universell miniröravskärare****Beställningsdata**

Ordernummer	818100
GTIN	4045197595638
Artikelklass	81C

Beskrivning**Utförande:**

Extrem robust konstruktion för mycket stora påfrestningar. Ren och tillförlitlig kapning tack vare fyra styrrullar som är monterade på rad.

Grundstomme av pressgjutet magnesium. Med extra skärtrissa nr 818110.

Fördel:

Lång livslängd tack vare **TiN-belagd** skärtrissa. Kraft- och tidsbesparande arbete tack vare:

- **Ergonomiskt handtag**
- **Lätt konstruktion**
- **Nållagrade styrrullar och skärtrissa**
- **Uttagbart gradverktyg med TiN-belagd S20-klinga.**

Användningsdata:

Mångsidigt verktyg för kapning av rostfria rör samt aluminium, mässings- och kopparrör.

Teknisk beskrivning

skärtrissans hål	4,85 mm
skärtrissans Ø	19 mm
skärtrissans bredd	6,2 mm
för rörtter-Ø	3 - 35 mm
vikt	335 g
Längd	165 mm

Bredd	65 mm
höjd	40 mm
Antal styrrullar	4
Antal skärtrissor	1
lämplig för rörmaterial	Mässing
lämplig för rörmaterial	Koppar
lämplig för rörmaterial	VA
lämplig för rörmaterial	Aluminium
med spärrfunktion	nej
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Hjulbultar	819630
Lös skärtrissa	818110
Styrrullsortiment med nållager16 delar	818025