

Garant**Universell röravskärare****Beställningsdata**

Ordernummer	818150
GTIN	4045197595645
Artikelklass	81C

Beskrivning**Utförande:**

Extrem robust konstruktion för mycket stora påfrestningar. Ren och tillförlitlig kapning tack vare fyra styrrullar som är monterade på rad.

Grundstomme av pressgjutet aluminium. Snabbinställbar matarskruv tack vare spärrfunktion och fjäderbelastning. Med extra skärtrissa nr 818110.

Fördel:

Lång livslängd tack vare **TiN-belagd** skärtrissa. Kraft- och tidsbesparande arbete tack vare:

- **Ergonomiskt handtag**
- **Lätt konstruktion**
- **Nållagrade styrrullar och skärtrissa**
- **Uttagbart gradverktyg med TiN-belagd S20-klinga.**

Användningsdata:

Mångsidigt verktyg för kapning av rostfria rör samt aluminium, mässings- och kopparrör.

Teknisk beskrivning

för rörtter-Ø	6 - 76 mm
skärtrissans bredd	6,2 mm
skärtrissans hål	4,85 mm
skärtrissans Ø	19 mm
vikt	880 g
Längd	245 - 325 mm

höjd	40 mm
Bredd	100 mm
Antal styrrullar	4
Antal skärtrissor	1
lämplig för rörmaterial	Koppar
lämplig för rörmaterial	Aluminium
lämplig för rörmaterial	Mässing
lämplig för rörmaterial	VA
med spärrfunktion	nej
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54 mm	814920 54
Lös skärtrissa	818110
Hjulbultar	819630
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54E mm	814920 54E
Styrrullsortiment med nållager16 delar	818035