



Elektrikerskruvdragarsats för Phillips, med kraftformhandtag isolerad, Antal skruvmejslar: 3



Beställningsdata

Ordernummer	668610 3
GTIN	4013288101983
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.

Kraftformhandtag av slagålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

leveransinnehåll:

vardera 1 mejsel nr 668600: storlek 1; 2; 3

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	3
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 3	668600 3
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 1	668600 1
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 4	668600 4
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 2	668600 2
Skruvhållare Typ 2	666425 2
Skruvhållare Typ 3	666425 3
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 0	668600 0