



## Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtag isolerad, krysspårstorlek: 0



### Beställningsdata

Ordernummer	668700 0
GTIN	4013288032782
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

**Klinga** av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

### Teknisk beskrivning

klinglängd	80 mm
krysspårstorlek	0
mejselspets	svart
totallängd	161 mm
för skruv-Ø	till 2 mm
tillverkarens beteckning	165 i PZ VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

