



## Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, reducerad klingdiameter, med kraftformhandtag isolerad, krysspårstorlek: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	668720 1
GTIN	4013288160188
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av höglegerat specialstål, zinkfosfaterad.

**Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering** för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

### Teknisk beskrivning

totallängd	178 mm
klinglängd	80 mm
för skruv-Ø	2,1 – 3 mm
krysspårstorlek	1
tillverkarens beteckning	165 iS
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

