



Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtag isolerad, krysspårstorlek: 1



Beställningsdata

Ordernummer	668700 1
GTIN	4013288029836
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

mejselspets	lasertip
för skruv-Ø	2,1 – 3 mm
krysspårstorlek	1
totallängd	178 mm
klinglängd	80 mm
tillverkarens beteckning	165 i PZ VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

