



Elektronisk momentnyckel, maximalt vridmoment: 30Nm



Beställningsdata

Ordernummer	655345 30
GTIN	4045197503824
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Robust momentnyckel med slagttålig kåpa, 2K-handtag, stor display och omkopplingsbar spärrnyckel. Enkel manövrering med stora inställningsknappar. Optisk och akustisk signal gör att du både **ser och hör** när det inställda momentet uppnås. Två arbetssätt att välja mellan, toppvärdesindikering och kontinuerlig visning. Arbetsminnet kan spara upp till 50 åtdragningsvärden. Robust spärrhuvud med omställningsratt.

Användningsdata:

Vridmomentkontroll; kontrollerad skruvdragning vid enstaka dragningar eller mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Medurs $\pm 2\%$, moturs $\pm 3\%$.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

hållare för insticksverktyg	9×12 mm
upplösning	0,01 Nm
vikt	1400 g
maximalt vridmoment	30 Nm
fyrkantsfäste	1/4 tum
mätnoggrannhet vridmoment	±2 %
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	6 - 30 Nm
Antal ingående batterier	1
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	17,5 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
totallängd L	390 mm
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	299,2 mm
Feedback	visande
mätmetod	vridmoment
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Inställning av utlösningssvärdet	digital, inställbar
visning	digital
Norm	DIN EN ISO 6789
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
omkopplingsbar avläsning	lbfin
omkopplingsbar avläsning	kgfm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	316,7 mm
Kalibrering	O3
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren

Loggbara data	ja
Mätteknik	elektroniskt
Utlösningssignal	optisk
Utlösningssignal	akustiskt
Batterityp	LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 400/2 Nm	020030 400/2

Tillbehör

Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657630 1-1/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657630 1-1/2
Coin-Driver kort klinglängd 45 mm	664311 45
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Coin-Driver klinglängd 45 mm	664310 45
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
Batterilock Typ 2	655346 2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657630 1-3/8
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657582 1-1/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657582 1-3/8
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657582 1-1/2