



Elektromekanisk momentnyckel, maximalt vridmoment: 650Nm



Beställningsdata

Ordernummer	655290 650
GTIN	4018754187638
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Unik elektromekanisk nyckel som kombinerar funktionen **"visande"** och **"utlösande"** i en och samma apparat. När det inställda vridmomentet har nåtts löser nyckeln ut hör- och kännbart som en vanlig mekanisk momentnyckel. Därutöver visas det uppnådda värdet på displayen och kan överföras till en PC. Det extra läget **"visande"** åskådliggör kontinuerligt det för tillfället pålagda vridmomentet för användaren. Sparar och dokumenterar upp till 7500 skruvåtdragningar. En automatisk knappspärr förhindrar oavsiktlig justering. Förinställningarna kan säkras mot extern justering med en PIN-kod. Nyckeln erbjuder ett mycket stort mätområde. Inbyggd automatisk kalibreringspåminnelse efter antal belastningar och tidsintervall.

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.

- **Enkel inmatning av stickmått: För insticksverktyg med förändrat stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.**
- **QuickRelease: Säker fastsnäppning och snabba byten av insticksverktyg.**
- **Robust, kompakt kåpa.**
- **Inställning av toleransgränser. När dessa nås visas det på den överskådliga displayen genom att färgen ändras.**
- **Mycket enkel manövrering, all användning och menystyrning med bara 4 knappar.**
- **2-komponenthandtag, motståndskraftigt mot olja, fett, bränsle, bromsvätska och hydraulolja.**
- **USB-gränssnitt för avläsning av data.**

Med omkopplingsbar insticksspärr.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

leveransinnehåll:

Inklusive stabil förvaringsväska i plast (storlek 100 och 200) resp. stabil plåtlåda (fr.o.m. storlek 400) och 2 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Specialtillbehör:

USB-adapter, kabel med jackproppar, programvara SENSOMASTER 4.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	650 Nm
upplösning	0,1 Nm
Inställningsupplösning	1 Nm
fyrkantsfäste	3/4 tum
vikt	3767 g
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±2 %
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	65 - 650 Nm
momentintervall	48 - 480 lbffot
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Antal ingående batterier	2
momentintervall	580 - 5800 lbftum
Serie	MANOSKOP® 730DR
Spaklängd utan insticksverktyg [l_1]	837 mm
mätmetod	vridmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Justerat stickmått på momentnyckeln [l_2]	25 mm
totallängd L	920 mm
Feedback	visande

Feedback	utlösande
Feedback	akustisk signal
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Inställning av utlösningssvärdet	digital, inställbar
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
visning	digital
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	862 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfin
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Kalibrering	O1
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
datautgång	USB-gränssnitt
Loggbara data	ja
Mätteknik	elektroniskt
Utlösningssignal	optisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Batterityp	Mignon, AA
Energiförsörjning	Batteridrivnen
QuickRelease/snabbytesfunktion	ja
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020010 1000

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantsfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantsfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6