



Elektronisk momentnyckel, maximalt vridmoment: 340Nm



Beställningsdata

Ordernummer	655345 340
GTIN	4045197503855
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Robust momentnyckel med slagstålig kåpa, 2K-handtag, stor display och omkopplingsbar spärrnyckel. Enkel manövrering med stora inställningsknappar. Optisk och akustisk signal gör att du både **ser och hör** när det inställda momentet uppnås. Två arbetssätt att välja mellan, toppvärdesindikering och kontinuerlig visning. Arbetsminnet kan spara upp till 50 åtdragningsvärden. Robust spärrhuvud med omställningsratt.

Användningsdata:

Vridmomentkontroll; kontrollerad skruvdragning vid enstaka dragningar eller mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Medurs $\pm 2\%$, moturs $\pm 3\%$.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

hållare för insticksverktyg	14×18 mm
maximalt vridmoment	340 Nm
upplösning	0,1 Nm
fyrkantsfäste	1/2 tum
vikt	2320 g
mätnoggrannhet vridmoment	±2 %
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
Utbytbar verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	68 - 340 Nm
Antal ingående batterier	1
Feedback	visande
Inställning av utlösningvärdet	digital, inställbar
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
omkopplingsbar avläsning	lbfin
omkopplingsbar avläsning	kgfm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	556,2 mm
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	25 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	vridmoment
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Utlösningprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	531,2 mm
totallängd L	640 mm
visning	digital
Kalibrering	O3
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren

Loggbara data	ja
Mätteknik	elektroniskt
Utlösningssignal	optisk
Utlösningssignal	akustiskt
Batterityp	LR3
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

KalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkS-kalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020040 1000/2

Tillbehör

Spärrhuvudmed utstötare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2
Batterilock Typ 2	655346 2
Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Coin-Driver kort klinglängd 45 mm	664311 45
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Coin-Driver klinglängd 45 mm	664310 45
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4