



## Elektrikerskruvdragarsats för Pozidriv, med kraftformhandtag isolerad, Antal skruvmejslar: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	668710 3
GTIN	4013288102010
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.

**Kraftformhandtag** av slagålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

**Klinga** av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

#### leveransinnehåll:

vardera 1 mejsel nr 668700: storlek 1; 2; 3

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	3
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

### Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 3	668700 3
Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 0	668700 0
Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 1	668700 1
Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 4	668700 4
Skruvhållare Typ 2	666425 2
Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 2	668700 2
Skruvhållare Typ 3	666425 3