

ROLLER**Gängkloppa "Central" komplett med plåtlåda, Typ: 1/2-114****Beställningsdata**

Ordernummer	820300 1/2-114
GTIN	4044942047507
Artikelklass	84B

Beskrivning**Utförande:**

Snabbt byte av gänghuvud genom att huvudet sticks in i spärrhandtaget med snabbblåsning. Gänghuvuden med lång rörstyrning och exakt inställda gängbackar. Gängbackarna är utbytbara och har mycket stor motståndskraft mot slitage. Spärrhandtaget omställbart för höger- och vänstergång. Med vända gängbackar går det även att skära gängor tätt intill väggar (på korta, redan installerade rörstutsar). Inte avsedda för rostfria rör.

Användningsdata:

Praktisk och lätt gängkloppa som är lämplig för byggarbetsplatser. **Liten huvud-Ø möjliggör arbeten i trånga utrymmen.**

Passar till:

Whitworth rörgänga enligt DIN EN 10226 **konisk 1:16**.

Innehåll:

tillhörande gänghuvuden, 1 av vardera (för Whitworth rörgängor): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tum;
spärrhandtag: 1 st

OBS!:

Följande delar kan på förfrågan erhållas även styckewis:

- **spärrhandtag nr 820600**
- **stålväska nr 820620**
- **kompleta gänghuvuden med backar nr 820650 samt extrabackar nr 820670.**

v.g. ange önskad storlek på beställningen.

Teknisk beskrivning

Antal spärrhandtag	1
Whithworth-rörgängeskärhuvud	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tum
Norm	DIN EN 10226
förpackning	stålväska
Produktslag	Gängkloppa

Tillbehör

Gänghuvud med backar Gängtyp R1/2	820650 R1/2
Låda av stålplåt för rörgängkloppa "Central" Typ C1.1/4	820620 C1.1/4
Gänghuvud med backar Gängtyp R3/4	820650 R3/4
Gänghuvud med backar Gängtyp R1.1/4	820650 R1.1/4
Spärrhandtag "Central" Typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Gänghuvud med backar Gängtyp R1	820650 R1