

Koken**Handlagskruvdragarsats i plåtkassett, Satsinnehåll: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	673000 5
GTIN	4991644215652
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Massivt handtag med sexkant hylsöppning för skruvmejselbits. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Bitshållaren (5/16") är löstagbar, därigenom kan också hylsnyckelinsatser med 1/2" fyrkantfäste användas direkt.

Passande reservbits se nr 675400 – 675470.

Användningsdata:

Ett idealiskt verktyg för slående lossning av hårt sittande skruvar eller för mycket hårdåtdragning av skruvar.

Innehåll:

Hållare med anslutningsdel liknande nr 676945: 1 st storlek 2/16

spårklingor: 9; 11 mm

Klingor för Phillips: storlek 2; 3

Teknisk beskrivning

Antal delar	5
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Bits för Pozidriv, 5/16 tum C 8 krysspårstorlek 3	675420 3
Bits för Pozidriv, 5/16 tum C 8 krysspårstorlek 2	675420 2
Bits för Phillips, 5/16 tum C 8 krysspårstorlek 3	675400 3
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX25	675470 TX25
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX40	675470 TX40
Bits för sexkant, 5/16 tum C 8Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675440 6
Bits för sexkant, 5/16 tum C 8Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675440 5
Bits för Phillips, 5/16 tum C 8 krysspårstorlek 4	675400 4
Bits för sexkant, 5/16 tum C 8Hex-Plus-profil sexkant 8 mm	675440 8
Bits för Phillips, 5/16 tum C 8 krysspårstorlek 2	675400 2
Bits för Tspår, 5/16 tum C 8 eggbredd 8 mm	675460 8
Bits för Pozidriv, 5/16 tum C 8 krysspårstorlek 1	675420 1
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX55	675470 TX55
Bits för Tspår, 5/16 tum C 8 eggbredd 10 mm	675460 10
Bits för Phillips, 5/16 tum C 8 krysspårstorlek 1	675400 1
Bits för Torx®, 5/16 tum C 8 Torx®-profil TX50	675470 TX50
Bits för Pozidriv, 5/16 tum C 8 krysspårstorlek 4	675420 4
Bits för Tspår, 5/16 tum C 8 eggbredd 12 mm	675460 12