



## Elektronikskruvmejselsats Kraftform Micro, ESD, Antal skruvmejslar: 4/2



### Beställningsdata

Ordernummer	669924 4/2
GTIN	4013288117663
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

**Handtag** med roterande topp och snabbdragningszon. **Klinga** av specialstål.

Verktygsgrepp av avledande plast, **lämplig för ESD.**

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag.

- **Lättgående vridbar topp som fixeras av pekfingeret, för precisionsarbeten.**
- **Optimalt utformad snabbdragningszon ger snabb och effektiv dragning.**
- **Kraftzon för överföring av större vridmoment, klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförokromad yta, svart spets**

#### Användningsdata:

För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

#### leveransinnehåll:

6 delar i plasthållare.

Vardera 1 skruvdragare för spår nr 669900 storlek 1,2; 1,5; 1,8; 2,5.

Vardera 1 skruvdragare för Phillips nr 669905 storlek 0; 1.

#### OBS!:

ESD "Big Pack" med 25 delar kan levereras från vår shop under 669924 storlek 25.

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	6
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 1,8 mm	669900 1,8
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 1,2 mm	669900 1,2
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 1,5 mm	669900 1,5
Elektronikmejsel för PhillipsESD krysspårstorlek 0	669905 0
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 2,5 mm	669900 2,5
Elektronikmejsel för PhillipsESD krysspårstorlek 1	669905 1