



Vattenät väska "Explorer", Typ: 4419



Beställningsdata

Ordernummer	692930 4419
GTIN	8024482015316
Artikelklass	64A

Beskrivning

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830 – 085875. Genomgående stor väggjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C. Heavenly Delight-versioner med en viktfordel på ca 30 % och en ökad hållfasthet jämfört med de tidigare modellerna.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

OBS!:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianter och tillbehör på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Höjd invändigt	190 mm
ytermått höjd	212 mm

Längd invändigt	445 mm
maximal belastning	25 kg
ytermått djup	414 mm
antal lås	2
ytermått längd	485 mm
vikt	2,91 kg
Volym	29,2 l
Bredd invändigt	345 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Egenskap väska	Slagtålig
Egenskap väska	Flyganpassad
Egenskap väska	Flyganpassad
Produktslag	Verktygstransportsystem