



## Serviceverktygslåda rullbar



### Beställningsdata

Ordernummer	692902
GTIN	4045197375308
Artikelklass	62G

### Beskrivning

#### Utförande:

Väskans stötsäkra, temperatur- och syrabeständiga sidodelar är förbundna med en stabil aluminiumram med inbyggda, fällbara lås och kraftiga, självlåsande gångjärn. Med gummerat bärhandtag.

#### Invändig utrustning:

1 verktygstavla med 24 skafthållare, 12 gummiband och 1 ficka för smådelar på fram- och baksidan.

1 bottenlåda, indelningsbar, inklusive verktygstavla med 6 skafthållare och 9 gummiband som täckplatta.

Med hjulenhet.

#### OBS!:

Sifferlås kan som alternativ levereras under nr 692926 storlek 2.

Egenskap väska: Flyganpassad

Längd invändigt: 465 mm

Bredd invändigt: 352 mm

Höjd invändigt: 215 mm

vikt: 6 kg

### Teknisk beskrivning

Bredd invändigt	352 mm
-----------------	--------

vikt	6 kg
Längd invändigt	465 mm
Höjd invändigt	215 mm
Material	PP
Typ av verktygsförvaring	Skafthållare
Väska bärförmåga	25 kg
Egenskap väska	Flyganpassad
Produktslag	VerktYGstransportsystem

---

## Tillbehör

Skyddsmatta	692800
Teleskoputdrag	692911
Nyckelsats, med samma låsegenskaper	692916
Insatslåda med mellanvägg, 6 småfackpaneler och lock	692770
VerktYGstavelsats	692906
Sifferlåssortiment Typ 2	692926 2