



Vattenät väska "Explorer", Typ: 2712



Beställningsdata

Ordernummer	692930 2712
GTIN	8024482010779
Artikelklass	64A

Beskrivning

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830 – 085875. Genomgående stor väggjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C. Heavenly Delight-versioner med en viktfordel på ca 30 % och en ökad hållfasthet jämfört med de tidigare modellerna.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

OBS!:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianter och tillbehör på förfrågan.

Teknisk beskrivning

maximal belastning	15 kg
ytermått höjd	143 mm

ytermått djup	270 mm
ytermått längd	316 mm
Bredd invändigt	200 mm
Längd invändigt	276 mm
antal lås	2
Höjd invändigt	120 mm
vikt	1,3 kg
Volym	6,6 l
IP-skyddsklass	IP 67
Egenskap väska	Slagtålig
Egenskap väska	Flyganpassad
Egenskap väska	Flyganpassad
Produktslag	Verktygstransportsystem