



Vattenät väska "Explorer", Typ: 5822



Beställningsdata

Ordernummer	692930 5822
GTIN	8024482008721
Artikelklass	64A

Beskrivning

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830 – 085875. Genomgående stor väggjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C. Heavenly Delight-versioner med en viktfordel på ca 30 % och en ökad hållfasthet jämfört med de tidigare modellerna.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

OBS!:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianter och tillbehör på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Bredd invändigt	440 mm
yttermått djup	510 mm

Volym	56,1 l
antal sidohandtag	2
Höjd invändigt	220 mm
maximal belastning	36,7 kg
Längd invändigt	580 mm
antal lås	4
ytermått höjd	245 mm
ytermått längd	650 mm
vikt	8,4 kg
IP-skyddsklass	IP 67
Egenskap väska	Slagtålig
Egenskap väska	Flyganpassad
Egenskap väska	Flyganpassad
Produktslag	Verktygstransportsystem