

Garant**Serviceverktygsväska av X-ABS med skafthållare****Beställningsdata**

Ordernummer	692790
GTIN	4045197375216
Artikelklass	61G

Beskrivning**Utförande:**

X-ABS är extremt slagtåligt vilket gör det lämpligt för **flygtransport**. Ytstrukturen är reptålig och **glidhämmande (gummeringseffekt)** vilket ger ett mycket gott **ytskydd**. Eloxad, dubbel aluminiumstomme med inbyggda cylinderlås och glasfiberarmerade rastergångjärn som håller locket i öppet läge.

Invändig utrustning med påsydda skafthållare:

1 bottenlåda, indelningsbar, inklusive verktygstavla med 6 skafthållare som täckplatta.

1 verktygstavla med 14 skafthållare och dokumentfack på fram- och baksidan.

Användningsdata:

Den optimala lådan för kundtjänst- och serviceteknikertack vare det skonsamma lådmaterialet och den högastabiliteten, samtidigt som egenvikten är låg.

Egenskap väska: Flyganpassad

Längd invändigt: 460 mm

Bredd invändigt: 310 mm

Höjd invändigt: 210 mm

vikt: 3,6 kg

Teknisk beskrivning

vikt	3,6 kg
Bredd invändigt	310 mm
Höjd invändigt	210 mm
Längd invändigt	460 mm
Material	X-ABS
Typ av verktygsförvaring	Skaftållare
Väska bärförmåga	30 kg
Egenskap väska	Flyganpassad
Produktslag	Verktvgstransportsystem

Tillbehör

Verktvgstavla med 9 tygskafthållare och verktygsklämhållare	692845
Verktvgstavla med 16 skaftållare	692712
Indelningssats för 1/2 bottenlåda (2 tvärgående mellanväggar, 6 insatsboxar)	692850
Insatslåda med mellanvägg, 6 småfackspaneler och lock	692770
Verktvgstavla med 26 skaftållare	692711
Verktvgshåltavla, tom, med klämmor och gummiband	692715
Dokumenttavla	692716
Indelningssats för komplett bottenlåda (3 tvärgående mellanväggar, 12 insatsboxar)	692852
Bottenlåda med verktvgstavla	692717
Verktvgstavla med 6 tygskafthållare och verktygsklämhållare	692847
Sats, insatsboxar för 1/2 bottenlåda (10 boxar i 4 olika storlekar)	692855
Väskband med TSA-kombinationslås (140×5 cm)	692860
Verktvgstavla med 13 skaftållare	692713
Kombinationslås eftermonteringsats	692755

Verktvgstavla med 10 skafthållare	692714
Skyddsmatta	692800