



Vattenät väska "Explorer", Typ: 7630



Beställningsdata

Ordernummer	692930 7630
GTIN	8024482008806
Artikelklass	64A

Beskrivning

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830 – 085875. Genomgående stor väggjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

OBS!:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianter och tillbehör på förfrågan.

Teknisk beskrivning

yttermått djup	560 mm
Bredd invändigt	485 mm
Volym	113,1 l

antal lås	7
vikt	16,4 kg
Längd invändigt	765 mm
ytermått höjd	355 mm
ytermått längd	860 mm
antal sidohandtag	2
maximal belastning	81,8 kg
antal hjul	2
Höjd invändigt	305 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Egenskap väska	Slagtålig
Egenskap väska	Flyganpassad
Egenskap väska	Flyganpassad
Produktslag	Verktygstransportsystem