

**HALDER****SIMPLEX skonhammare med plastinsatser, röd, Höljes-Ø / Material: 30Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752900 30G
GTIN	4030618300137
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan försees med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Användningsdata:**

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

**OBS!:**

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

**Teknisk beskrivning**

Material hus	Gjutstål
vikt	0,345 kg
arbetsytans Ø på slagen	30 mm
totallängd	300 mm
huvudlängd med slag	90 mm
skaftlängd	260 mm
Material skaft	Trä

Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Plast, hård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	röd
Produktslag	Hammare

## Tillbehör

SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 30 mm	753600 30
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 30 mm	753500 30
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 30 mm	753700 30
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 30 mm	753400 30
SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 30 mm	753450 30
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 30G mm	753310 30G