

**HALDER****SIMPLEX skonhammare med superplastinsatser, vit, Höljes-Ø / Material: 60Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753100 60G
GTIN	4030618300205
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Användningsdata:**

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

**OBS!:**

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

**Teknisk beskrivning**

Material hus	Gjutstål
arbetsytans Ø på slagen	60 mm
Material skaft	Trä
huvudlängd med slag	145 mm
vikt	1,44 kg
totallängd	405 mm

skaftlängd	340 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Superplast, medelhård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	vit
Produktslag	Hammare

## Tillbehör

SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 60 mm	753600 60
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 60 mm	753500 60
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 60G mm	753310 60G
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 60 mm	753700 60
SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 60 mm	753450 60
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 60 mm	754000 60