

HALDER**SIMPLEX skonhammare med plastinsatser, röd, Höljes-Ø / Material: 40Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752900 40G
GTIN	4030618300144
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan försees med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

arbetsytans Ø på slagen	40 mm
Material skaft	Trä
Material hus	Gjutstål
vikt	0,635 kg
skaftlängd	280 mm
huvudlängd med slag	110 mm
totallängd	330 mm

Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Plast, hård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	röd
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 40G mm	753310 40G
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 40 mm	753700 40
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 40A mm	753310 40A
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 40 mm	754000 40