

HALDER**SIMPLEX skonhammare med superplastinsatser, vit, Höljes-Ø / Material: 80Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753100 80G
GTIN	4030618300212
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

totallängd	490 mm
huvudlängd med slag	165 mm
Material hus	Gjutstål
arbetsytans Ø på slagen	80 mm
vikt	2,66 kg
Material skaft	Trä

skaftlängd	400 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Superplast, medelhård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	vit
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud- Ø 80 mm	753500 80
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 80 mm	753400 80
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 80G mm	753310 80G
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 80 mm	753700 80
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 80L mm	753400 80L