

**HALDER****SIMPLEX mjuk hammare utan slag, med skaft, Höljes-Ø / Material: 30Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753300 30G
GTIN	2050001008404
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Användningsdata:**

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

**OBS!:**

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

**Teknisk beskrivning**

skaftlängd	260 mm
arbetsytans Ø på slagen	30 mm
Material hus	Gjutstål
Höljes-Ø	30 mm
huvudlängd med slag	90 mm
totallängd	300 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare

Produktslag

Huvud för mjuka hammare

**Tillbehör**

SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 30 mm

753450 30

SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 30 mm

753500 30

SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 30 mm

753700 30

SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 30 mm

753400 30

SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 30 mm

753600 30

SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 30G mm

753310 30G