

HALDER**SIMPLEX skonhammare med gummikompositinsatser, svart, Höljes-Ø /
Material: 30Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752800 30G
GTIN	4030618300045
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

Material skaft	Trä
vikt	0,345 kg
arbetsytans Ø på slagen	30 mm
totallängd	300 mm
huvudlängd med slag	90 mm
Material hus	Gjutstål

skaftlängd	260 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Gummiblandning, medelhård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	svart
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 30 mm	753600 30
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 30 mm	753400 30
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 30G mm	753310 30G
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 30 mm	753500 30
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 30 mm	753700 30
SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 30 mm	753450 30