

HALDER**SIMPLEX skonhammare med plastinsatser, röd, Höljes-Ø / Material: 50Amm****Beställningsdata**

Ordernummer	752900 50A
GTIN	4030618300465
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan försees med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods. I aluminiumhöljet får inga mjukmetallinsatser (Ho-nr 754000) monteras.

Teknisk beskrivning

totallängd	365 mm
vikt	0,72 kg
skaftlängd	310 mm
arbetsytans Ø på slagen	50 mm
Material hus	Aluminium
Material skaft	Trä

huvudlängd med slag	135 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Plast, hård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	röd
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud- Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50G mm	753310 50G
SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 50 mm	753450 50
SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50A mm	753310 50A
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 50 mm	754000 50