

**HALDER****SIMPLEX skonhammare med superplastinsatser, vit, Höljes-Ø / Material: 100Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753100 100G
GTIN	4030618300861
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Smidesslagga:** Huvud av aducergods, skaft av amerikansk hickory.

**Användningsdata:**

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

**OBS!:**

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

**Teknisk beskrivning**

vikt	5,2 kg
Material skaft	Hickory
skaftlängd	900 mm
huvudlängd med slag	200 mm
arbetsytans Ø på slagen	100 mm
totallängd	1000 mm
Material hus	Gjutstål

Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Superplast, medelhård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	vit
Produktslag	Hammare

## Tillbehör

SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 100 mm	753700 100
SIMPLEX skonhammare reservskafv för høljes-Ø 100-125 mm	753400 100-125