

**HALDER****SIMPLEX mjuk hammare utan slag, med skaft, Höljes-Ø / Material: 40Amm****Beställningsdata**

Ordernummer	753300 40A
GTIN	2050001008411
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Användningsdata:**

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

**OBS!:**

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods. I aluminiumhöljet får inga mjukmetallinsatser (Ho-nr 754000) monteras.

**Teknisk beskrivning**

Höljes-Ø	40 mm
arbetsytans Ø på slagen	40 mm
totallängd	330 mm
skaftlängd	280 mm
Material hus	Aluminium
huvudlängd med slag	110 mm

Serie	SIMPLEX skonhammare
Produktlag	Huvud för mjuka hammare

## Tillbehör

SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 40 mm	754000 40
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 40G mm	753310 40G
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 40A mm	753310 40A
SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 40 mm	753700 40