

HALDER**SIMPLEX skonhammare med plastinsatser, röd, Höljes-Ø / Material: 50Gmm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 752900 50G |
| GTIN | 4030618300151 |
| Artikelklass | 73W |

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan försees med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus**: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods**: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|----------|
| totallängd | 365 mm |
| arbetsytans Ø på slagen | 50 mm |
| skaftlängd | 310 mm |
| Material hus | Gjutstål |
| huvudlängd med slag | 135 mm |
| vikt | 1,12 kg |
| Material skaft | Trä |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Serie | SIMPLEX skonhammare |
| Material insats | Plast, hård |
| tillverkarens beteckning | SIMPLEX |
| Färg | röd |
| Produktslag | Hammare |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud- Ø 50 mm | 753500 50 |
| SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50G mm | 753310 50G |
| SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 50 mm | 753600 50 |
| SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 50 mm | 753450 50 |
| SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 50 mm | 754000 50 |
| SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 50 mm | 753700 50 |
| SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 50 mm | 753400 50 |
| SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50A mm | 753310 50A |