

HALDER**SIMPLEX skonhammare med superplastinsatser, vit, Höljes-Ø / Material: 125Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753100 125G
GTIN	4030618300878
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Smidesslagga: Huvud av aducergods, skaft av amerikansk hickory.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

totallängd	1050 mm
arbetsytans Ø på slagen	125 mm
Material skaft	Hickory
huvudlängd med slag	215 mm
Material hus	Gjutstål
skaftlängd	900 mm
vikt	7,7 kg

Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Superplast, medelhård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	vit
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX skonhammare reservskafv för høljes-Ø 100-125 mm	753400 100-125
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 125 mm	753700 125