

HALDER**SIMPLEX mjuk hammare utan slag, med skaft, Höljes-Ø / Material: 50Amm****Beställningsdata**

Ordernummer	753300 50A
GTIN	2050001008435
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutsods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods. I aluminiumhöljet får inga mjukmetallinsatser (Ho-nr 754000) monteras.

Teknisk beskrivning

totallängd	365 mm
skaftlängd	310 mm
Material hus	Aluminium
huvudlängd med slag	135 mm
Höljes-Ø	50 mm
arbetsytans Ø på slagen	50 mm

Serie	SIMPLEX skonhammare
Produktslag	Huvud för mjuka hammare

Tillbehör

SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 50 mm	753450 50
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50A mm	753310 50A
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 50 mm	754000 50
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50G mm	753310 50G