

HALDER**SIMPLEX skonhammare med mjukmetallslag, silver, Höljes-Ø / Material: 50Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753200 50G
GTIN	4030618300298
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	310 mm
vikt	1,38 kg
huvudlängd med slag	135 mm
Material skaft	Trä
arbetsytans Ø på slagen	50 mm
totallängd	365 mm

Material hus	Gjutstål
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Mjukmetall, hård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	silver
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 50 mm	753450 50
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 50 mm	754000 50
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50G mm	753310 50G