

**HALDER****SIMPLEX mjuk hammare utan slag, med skaft, Höljes-Ø / Material: 50Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	753300 50G
GTIN	2050001008442
Artikelklass	73W

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Mjuk hammare och drivhammare:** Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

**Användningsdata:**

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

**Reservdel:**

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

**OBS!:**

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

**Teknisk beskrivning**

arbetsytans Ø på slagen	50 mm
huvudlängd med slag	135 mm
Material hus	Gjutstål
skaftlängd	310 mm
totallängd	365 mm
Höljes-Ø	50 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare

Produktslag

Huvud för mjuka hammare

**Tillbehör**

SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 50 mm	753400 50
--	-----------

SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 50 mm	754000 50
--	-----------

SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 50 mm	753600 50
---	-----------

SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 50 mm	753700 50
--	-----------

SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50A mm	753310 50A
--	------------

SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50G mm	753310 50G
--	------------

SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 50 mm	753500 50
---	-----------

SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 50 mm	753450 50
--	-----------