

HALDER**SIMPLEX skonhammare med gummikompositinsatser, svart, Höljes-Ø /
Material: 50Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	752800 50G
GTIN	4030618300069
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.

Samtliga slag kan även kombineras med varandra.

Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl **A** = **aluminiumhus:** För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.

Strl **G** = **hus av aducergjutgods:** För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

OBS!:

Storleksbeteckning med **A** = huvud av aluminium; **G** = huvud av aducergods.

Teknisk beskrivning

arbetsytans Ø på slagen	50 mm
Material skaft	Trä
vikt	1,15 kg
huvudlängd med slag	135 mm
Material hus	Gjutstål
totallängd	365 mm

skaftlängd	310 mm
Serie	SIMPLEX skonhammare
Material insats	Gummiblandning, medelhård
tillverkarens beteckning	SIMPLEX
Färg	svart
Produktslag	Hammare

Tillbehör

SIMPLEX-skonhammare plastinsats TPE-soft för huvud-Ø 50 mm	753450 50
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50G mm	753310 50G
SIMPLEX skonhammare plastinsats för huvud-Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX skonhammare gummikompositinsats för huvud-Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX huvud för skonhammare utan slag, utan skaft för husdiameter / -material 50A mm	753310 50A
SIMPLEX skonhammare superplastinsats för huvud-Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX skonhammare reservskaft för höljes-Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX skonhammare mjukmetallinsats för huvud-Ø 50 mm	754000 50